

产品规格书

J 系列线型灯



注:

1. 这一规格为我们非标产品的规格。
2. 本规范的最终解释权归广州莱帝亚照明股份有限公司所有。

1. 产品描述

- LED 线型灯
- 荧光灯具的理想替代品
- 完美适用于: 仓库、车间、车库、食品加工、工业生产线、停车场、隧道、火车站、公交车站、疏散通道等。

2. 产品特点

- 产品无外露螺丝, 外观美观;
- 产品一体式塑料外壳, 内置铝型材散热器, 重量轻;
- 产品出光柔和, 光斑均匀;
- 产品表面安装和悬吊安装可选;
- 产品 IP65 防水设计, 可用于多种使用场所。

3. 产品使用区域



4. 产品参数



型号	LD-LF-J030-**
功率	30W
功率因数	/
输入电压	DC360-400V (带明纬模块输入电压)
光通量	3600lm
色温	4000K
调光	无
显指	>80
角度	120°
材质	铝+PC
工作温度	-20°C to 40°C
湿度	10% - 90%
寿命	5 Years
安装方式	吸顶/吊装
产品尺寸	1200*66.5*58mm
认证	CE CCC

注:

- 1、**可以 30/40/50, 30 代表 3000K 色温, 40 代表 4000K 色温
- 2、4000K 以下色温的光效会比 4000K 的光效低 10%。

5. 产品配光

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



注意: 更多的光度信息, 请联系我们的销售