

Revised : 2024.04.26

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
AD-55	ES1	PS2	N	Y	II		
ADD-55	ES1	PS2	N	Y	II		
ADS-55	ES1	PS2	N	Y	II		
AD-155	ES1	PS3	N	Y	II		
ADD-155	ES1	PS3	N	Y	II		
ADS-155	ES1	PS3	N	Y	II		
AD-155C	ES2	PS3	N	Y	II		
ADD-155C	ES2	PS3	N	Y	II		
CSP-3000	ES3	PS3	N	N	II		
DBR-3200	ES1	PS3	N	Y	II		
DBU-3200	ES1	PS3	N	Y	II		
DPU-3200	ES1	PS3	N	Y	II		
NSP-3200	ES1	PS3	N	Y	II		
DHB-12K1UT	ES1	PS3	N	Y	II		
DHP-12K1UT	ES1	PS3	N	Y	II		
DHP-1UT-A	ES1	PS3	N	Y	II		
DBUF20-24	ES1	PS3	N	Y	II		
DBUF40-24	ES1	PS3	N	Y	II		
DDR-15	ES1	PS2	N	Y	II		
DDR-30	ES1	PS2	N	Y	II		
DDR-60	ES1	PS2	N	Y	II		
DDR-120	ES1	PS3	N	Y	II		
DDR-240	ES1	PS3	N	Y	II		
DDR-480	ES1	PS3	N	Y	II		
DETN01	ES1	PS1	N	Y	II		
SBTN01	ES1	PS1	N	Y	II		
SFTN01	ES1	PS1	N	Y	II		
DRA-40	ES1	PS2	Y	Y	II		
DRA-60	ES1	PS2	Y	Y	II		
DRC-40	ES1	PS2	Y	Y	II		
DRC-60	ES1	PS2	Y	Y	II		
DRC-100	ES1	PS2	N	Y	II		
DRC-180	ES1	PS3	N	Y	II		
DRDN20	ES1	PS3	N	Y	II		
DRDN40	ES1	PS3	N	Y	II		
ERDN20	ES1	PS3	N	Y	II		
ERDN40	ES1	PS3	N	Y	II		
DRS-240	ES1	PS3	N	Y	III		
DRS-480	ES1	PS3	N	Y	III		
EDR-75	ES1	PS2	N	Y	II		
NDR-75	ES1	PS2	N	Y	II		
EDR-150-24	ES1	PS3	N	Y	II		
EDR-120	ES1	PS3	N	Y	II		
NDR-120	ES1	PS3	N	Y	II		
ELP-75	ES1	PS2	N	Y	II		
ENC-120	ES1	PS3	N	Y	II		
ENP-120	ES1	PS3	N	Y	II		
ENC-180	ES1	PS3	N	Y	II		
ENC-240	ES1	PS3	N	Y	II		
ENP-180	ES1	PS3	N	Y	II		
ENP-240	ES1	PS3	N	Y	II		
ENC-360	ES1	PS3	N	Y	II		
ENP-360	ES1	PS3	N	Y	II		
EPP-100	ES1	PS3	N	Y	II		
EPP-150	ES1	PS3	N	Y	II		
EPP-120S	ES1	PS3	N	Y	II		V
EPP-200	ES1	PS3	N	Y	II		
EPP-300	ES1	PS3	N	Y	II		
EPP-400	ES1	PS3	N	Y	II		V
EPP-500	ES1	PS3	N	Y	II		V
EPS-15	ES1	PS2	N	Y	II		
EPS-25	ES1	PS2	Y	Y	II		
EPS-35	ES1	PS2	Y	Y	II		
EPS-45	ES1	PS3	N	Y	II		
EPS-65	ES1	PS3	N	Y	II		
EPS-45S	ES1	PS2	Y	Y	II		V
EPS-65S	ES1	PS2	Y	Y	II		V
EPS-120	ES1	PS3	N	Y	II		
ERP-200	ES1	PS3	N	Y	II		
ERP-350	ES1	PS3	N	Y	II		
ERPF-400	ES1	PS3	N	Y	II		
GC30(U,B,E)	ES1	PS2	Y	Y	II		

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
GC120A	ES1	PS3	N	Y	II		
GC160A	ES1	PS3	N	Y	II		
GC220A	ES1	PS3	N	Y	II		
GC330A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST280A	ES1	PS3	N	Y	II		
GS120A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST120A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST18B,E,U	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST25B,E,U	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST36B,E,U	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST18A	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST25A	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST40A	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST60A	ES1	PS2	Y	Y	II		
GST90A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST120A	ES1	PS3	N	Y	II		
GA120A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST160A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST220A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST360A	ES1	PS3	N	Y	II		
GST360B	ES1	PS3	N	Y	II		
HDP-190	ES1	PS3	N	Y	II		
HDP-240	ES1	PS3	N	Y	II		
HDR-15	ES1	PS2	Y	Y	II	III	
HDR-30	ES1	PS2	Y	Y	II	III	
HDR-60	ES1	PS2	Y	Y	II	III	
HDR-100	ES1	PS2	Y	Y	II	III	
HDR-100-xN	ES1	PS3	N	Y	II	III	
HDR-150	ES1	PS3	N	Y	III	III	
HEP-240	ES1	PS3	N	Y	II		
HLG-240	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-100	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-150	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-185	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-320	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-480	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-600(C)	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-1000-100y	ES2	PS3	N	N	II		
HEP-2300-55Wz	ES1	PS3	N	Y	II		
HEP-2300-115Wz, HEP-2300-230Wz, HEP-2300-380Wz	ES3	PS3	N	N	II		
HRP-150	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-150	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-200	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-200	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-300	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-300	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-450	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-450	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-600	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-600	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-75	ES1	PS2	N	Y	II		
HRP-100	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-150N,N3	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-300N	ES1	PS3	N	Y	II		
HRP-600N	ES1	PS3	N	Y	II		
HRPG-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
PSPA-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
HSP-200	ES1	PS3	N	Y	II		
HSP-300	ES1	PS3	N	Y	II		
IRM-01	ES1	PS1	Y	Y	II		
IRM-02	ES1	PS1	Y	Y	II		
IRM-03	ES1	PS1	Y	Y	II		V
IRM-05	ES1	PS2	Y	Y	II		
IRM-10	ES1	PS2	Y	Y	II		
IRM-15	ES1	PS2	Y	Y	II		
IRM-20	ES1	PS2	Y	Y	II		
IRM-30,30ST	ES1	PS2	Y	Y	III		V
IRM-45(ST)	ES1	PS2	Y	Y	III		V
IRM-60(ST)	ES1	PS2	Y	Y	III		V
IRM-90(ST)	ES1	PS3	N	Y	III		V
ISI-501	ES1	PS3	N	Y	II		
KNX-20E-640						III	

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
KNX-40E-1280						III	
LAD-120	ES1	PS3	N	Y	II		
LAD-240	ES1	PS3	N	Y	II		
LAD-360	ES1	PS3	N	Y	II		
LAD-360U	ES1	PS3	N	Y	II		
LAD-600	ES1	PS3	N	Y	II		
LPC-20	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPV-20	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPC-60	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPV-60	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPC-100	ES3	PS3	N	N	II		
LPC-150	ES3	PS3	N	N	II		
LPH-18	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPP-100	ES1	PS3	N	Y	II		
LPP-150	ES1	PS3	N	Y	II		
LPS-50 except LPS-50-48	ES1	PS2	N	Y	II		
LPS-50-48	ES2	PS2	N	Y	II		
LPS-75 except LPS-75-24	ES1	PS2	N	Y	II		
LPS-75-24	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPS-100	ES1	PS3	N	Y	II		
LPV-35	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPC-35	ES1	PS2	Y	Y	II		
LPV-100	ES1	PS3	N	Y	II		
LPV-150	ES1	PS3	N	Y	II		
LOP-200	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LOP-300	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LOP-400	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LOP-500	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LOP-600	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LRS-35-5, LRS-50-3.3 and LRS-50-5	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LRS-35,50 except LRS-35-5, LRS-50-3.3 and LRS-50-5	ES1	PS2	Y	Y	II	III	V
LRS-75-12	ES1	PS2	N	Y	II	III	V
LRS-75 except LRS-75-12	ES1	PS3	Y	Y	II	III	V
LRS-100	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LRS-150,150F	ES1	PS3	N	Y	II	III	V
LRS-200	ES1	PS3	N	Y	II	III	
LRS-350	ES1	PS3	N	Y	II	III	
LRS-450	ES1	PS3	N	Y	II	III	
LRS-600	ES1	PS3	N	Y	II	III	
LSP-160	ES1	PS3	N	Y	II		
MDR-10	ES1	PS2	N	Y	II		
MDR-20	ES1	PS2	N	Y	II		
MDR-40	ES1	PS2	N	Y	II		
MDR-60	ES1	PS2	N	Y	II		
MDR-100	ES1	PS3	N	Y	II		
MFM-15							V
MFM-20							V
MP1K0	ES1	PS3	N	Y	II		
MP450	ES1	PS3	N	Y	II		
MP650	ES1	PS3	N	Y	II		
NDR-240	ES1	PS3	N	Y	II		
NDR-480	ES1	PS3	N	Y	II		
NMP1K2,NMS,NMD-240	ES1	PS3	N	Y	II		
NMP650,NMS,NMD-240	ES1	PS3	N	Y	II		
NGE12	ES1	PS2	Y	Y	II	II	V
NGE18	ES1	PS2	Y	Y	II	II	V
NGE30	ES1	PS2	Y	Y	II	II	V
NGE45	ES1	PS2	Y	Y	II	II	V
NGE65	ES1	PS2	Y	Y	II	II	V
NGE90	ES1	PS3	N	Y	II	II	V
NGE100 (C1, C2 Port)	ES1	PS3	N	Y	II		
NGE100 (A1, A2 Port)	ES1	PS2	Y	Y	II		
NPB-750-12, NPB-750-24	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPB-750-48	ES2	PS3	N	N	II		V
NPP-750-12, NPP-750-24	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPP-750-48	ES2	PS3	N	N	II		V
NPP-1200-x (where x can be 12, 24)	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPP-1200-48	ES2	PS3	N	N	II		V
NPB-1200-x (where x can be 12, 24)	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPB-1200-48	ES2	PS3	N	N	II		V
NPB-1700-12, NPP-1700-12, NPB-1700-24, NPP-1700-24	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPB-1700-48	ES2	PS3	N	N	II		V
NPP-1700-48	ES2	PS3	N	N	II		V

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
NPB-120-12TB, NPB-120-12AD1-A, NPB-120-12XLR-A, NPB-120-24TB, NPB-120-24AD1-A, NPB-120-24XLR-A, NPB-240-12TB, NPB-240-12AD1, NPB-240-12XLR, NPB-240-24TB, NPB-240-24AD1, NPB-240-24XLR, NPB-360-12TB, NPB-360-12AD1-A, NPB-360-12XLR-A, NPB-360-24TB, NPB-360-24AD1-A, NPB-360-24XLR-A	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPB-120-48TB, NPB-120-48AD1, NPB-120-48XLR, NPB-240-48TB, NPB-240-48AD1, NPB-240-48XLR, NPB-360-48TB, NPB-360-48AD1, NPB-360-48XLR	ES2	PS3	N	N	II		V
NPP-450-x, NPB-450-x (where x can be 12, 24)	ES1	PS3	N	Y	II		V
NPP-450-x, NPB-450-x (where x can be 48, 72)	ES2	PS3	N	N	II		V
NSD05	ES1	PS1	N	Y	II		
NTS-1200	ES3	PS3	N	N	II		
NTU-1200	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-1700	ES3	PS3	N	N	II		
NTU-1700	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-2200	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-3200	ES3	PS3	N	N	II		
NTU-2200	ES3	PS3	N	N	II		
NTU-3200	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-250P	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-400P	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-300	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-450	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-750	ES3	PS3	N	N	II		
NTS-2200-248TB	ES3	PS3	N	N	II		
OWA-60E-12~42						III	V
OWA-60E-48~54						III	
OWA-120E-12~42						III	V
OWA-120E-48~54						III	
OWA-90E-12~36						II	V
OWA-90E-42~54						II	
OWA-200U	ES1	PS3	N	Y	II		
OWA-200E-12~42						III	V
OWA-200E-48~54						III	
P-600	ES1	PS3	N	Y	II		
SE-600	ES1	PS3	N	Y	II		
PB-600-48	ES1	PS3	N	Y	II		
PB-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
PD-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PD-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PS-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PS-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PT-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PT-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PD-25	ES1	PS2	N	Y	II		
PHP-3500-24, PHP-3500-48	ES1	PS3	N	Y	II		
PHP-3500-115, PHP-3500-230, PHP-3500-380	ES3	PS3	N	N	II		
PID-250	ES1	PS3	N	Y	II		
PPS-125	ES1	PS3	N	Y	II		
PPT-125	ES1	PS3	N	Y	II		
PS-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PS-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PD-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PD-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PT-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PT-65	ES1	PS2	N	Y	II		
PS-05	ES1	PS1	N	Y	II		
PSC-35	ES1	PS2	Y	Y	II		
PSC-60	ES1	PS2	N	Y	II		
PSC-100	ES1	PS3	N	Y	II		
PSC-160	ES1	PS3	N	Y	II		
PSD-30	ES1	PS3	N	Y	II		
PSD-45	ES1	PS2	N	Y	II		
PSP-600	ES1	PS3	N	Y	II		
PT-4503,6503	ES1	PS2	N	Y	II		
QP-150	ES1	PS3	N	Y	II		
QP-200	ES1	PS3	N	Y	II		
QP-320	ES1	PS3	N	Y	II		
RCP-1600	ES1	PS3	N	Y	II		
RCB-1600	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-1600	ES1	PS3	N	Y	II		
RPB-1600	ES1	PS3	N	Y	II		
NSP-1600	ES1	PS3	N	Y	II		

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
RCB-1600NE	ES1	PS3	N	Y	II		
RHP-1U,RHP-8K1U,RHB-8K1U	ES1	PS3	N	Y	II		
RCP-2000	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-2000	ES1	PS3	N	Y	II		
RKP-6K1U	ES1	PS3	N	Y	II		
RCP-1000,1U,3K1U	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
RD-50	ES1	PS3	N	Y	II		
RID-50	ES1	PS3	N	Y	II		
RQ-50	ES1	PS3	N	Y	II		
RS-50	ES1	PS3	N	Y	II		
RT-50	ES1	PS3	N	Y	II		
RD-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RID-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RQ-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RT-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RS-100	ES1	PS3	N	Y	II		
RD-125	ES1	PS3	N	Y	II		
RID-125	ES1	PS3	N	Y	II		
RQ-125	ES1	PS3	N	Y	II		
RT-125	ES1	PS3	N	Y	II		
RS-150	ES1	PS3	N	Y	II		
RD-35	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-35	ES1	PS2	N	Y	II		
RD-65	ES1	PS2	N	Y	II		
RT-65	ES1	PS2	N	Y	II		
RID-65	ES1	PS2	N	Y	II		
RQ-65	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-75	ES1	PS2	N	Y	II		
RPS-60	ES1	PS2	N	Y	II		
RPS-300							V
RPD-60	ES1	PS2	N	Y	II		
RPT-60	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-50	ES1	PS2	N	Y	II		
RD-50	ES1	PS2	N	Y	II		
RT-50	ES1	PS2	N	Y	II		
RID-50	ES1	PS2	N	Y	II		
RQ-50	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-35	ES1	PS2	N	Y	II		
RD-35	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-15	ES1	PS2	Y	Y	II		
RS-25	ES1	PS2	N	Y	II		
RS-100	ES1	PS3	N	Y	II		
RD-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RID-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RT-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RQ-85	ES1	PS3	N	Y	II		
RSD-30	ES1	PS2	Y	Y	II		
RSD-60	ES1	PS2	Y	Y	II		
RSD-100	ES1	PS3	N	Y	II		
RSD-150	ES1	PS3	N	Y	II		
RSD-200	ES1	PS3	N	Y	II		
RSD-300	ES1	PS3	N	Y	II		
RSD-500	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-75	ES1	PS2	N	Y	II	III	
RSP-100	ES1	PS3	N	Y	II	III	
RSP-150	ES1	PS3	N	Y	II	III	
RSP-200	ES1	PS3	N	Y	II	III	
RSP-320	ES1	PS3	N	Y	II	III	
RSP-500	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-750	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-1500	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-2400	ES1	PS3	N	Y	II		
RSP-3000	ES1	PS3	N	Y	II		
RST-5000	ES1	PS3	N	Y	II		
RST-10000	ES1	PS3	N	Y	II		
SBP-001	ES1	PS1	Y	Y	II		
SCP-35	ES1	PS2	N	Y	II		
SCP-50	ES1	PS2	N	Y	II		
SCP-75	ES1	PS2	N	Y	II		
SD-100D	ES1	PS3	N	Y	II		
SD-150D	ES1	PS3	N	Y	II		
SD-200D	ES1	PS3	N	Y	II		

Model	ES Class (output circuit)	PS Class (output circuit)	Meet LPS	SELV	62368 OVC	61558 OVC	60335
SD-350D	ES1	PS3	N	Y	II		
SD-500	ES1	PS3	N	Y	II		
SD-1000-48	ES2	PS3	N	N	II		
SD-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
SDP-001	ES1	PS1	N	Y	II		
SDR-75	ES1	PS3	N	Y	III		
SDR-120	ES1	PS3	N	Y	III		
SDR-240	ES1	PS3	N	Y	II		
SDR-480	ES1	PS3	N	Y	II		
SDR-480P	ES1	PS3	N	Y	II		
SDR-960	ES1	PS3	N	Y	II		
SE-450	ES1	PS3	N	Y	II		
SE-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
SE-1500	ES1	PS3	N	Y	II		
SLD-50							V
SLD-80							V
SLD-150							V
SPV-150	ES1	PS3	N	Y	II		
SPV-300	ES1	PS3	N	Y	II		
TDR-240						III	
TDR-480	ES1	PS3	N	Y	II		
TDR-960	ES1	PS3	N	Y	II		
TN-1500	ES3	PS3	N	N	II		
TS-1500	ES3	PS3	N	N	II		
TN-3000	ES3	PS3	N	N	II		
TS-3000	ES3	PS3	N	N	II		
TS-200	ES3	PS3	N	N	II		
TS-400	ES3	PS3	N	N	II		
TS-700	ES3	PS3	N	N	II		
TS-1000	ES3	PS3	N	N	II		
UHP-200(R)	ES1	PS3	N	Y	II	II	V
UHP-200A	ES1	PS3	N	Y	II		
UHP-350(R)	ES1	PS3	N	Y	II	II	V
UHP-500(R)	ES1	PS3	N	Y	II	II	V
UHP-750	ES1	PS3	N	Y	II		
UHP-1000	ES1	PS3	N	Y	II		
UHP-1500	ES1	PS3	N	Y	II		
UHP-1500H	ES3	PS3	N	N	III		
UHP-2500	ES1	PS3	N	Y	II		
UMP-400	ES1	PS3	N	Y	II		
WDR-60						II	
WDR-120	ES1	PS3	N	Y	II		
WDR-240	ES1	PS3	N	Y	II		
WDR-480	ES1	PS3	N	Y	II		
XLG-75							V
XLG-150							V
XLG-320							V

[Excel documentation link](#)